

Link do produktu: <https://www.intermarkt.pl/acuvue-oasys-z-hydraclear-plus-2-x-6-bc-84-mm-6-szt-dwutygodniowe-p-1335.html>

Acuvue OASYS z HYDRACLEAR PLUS 2 x 6 BC: 8.4 mm - 6 szt. dwutygodniowe



Cena	198,90 zł
Dostępność	Dostępny
PKWiU	32.50.41.0
Producent	Johnson&Johnson

Opis produktu

Soczewki Kontaktowe ACUVUE Oasys HYDRACLEAR BC: 8.4 mm

2 opakowania (12 sztuk)

- Wyraźne i stabilne widzenie nawet przy bardzo aktywnym trybie życia.
- ACUVUE Oasys HYDRACLEAR Plus zapewniają najwyższą ochronę przed promieniowaniem UV, Filtr UV blokuje 99% promieniowania UV-B i ponad 95% UV-A.
- Wysokie uwodnienie - 38 proc. gwarantuje komfort noszenia, a odpowiednie zabarwienie manipulacyjne ułatwia zakładanie soczewki.
- Wyjątkowa przepuszczalność tlenu zapewniająca zdrowy wygląd oczu.
- Technologia HYDRACLEAR® Plus gwarantuje, że soczewki są ultragładkie i nawilżone, a Ty masz wrażenie, jakbyś w ogóle nie miał ich na oczach.
- Senofilcon A – unikalny silikonowo-hydrożelowy materiał - zapewnia wyjątkową przepuszczalność tlenu (w porównaniu do zwykłych soczewek hydrożelowych) oraz zdrowy wygląd oczu.
- Ulga dla zmęczonych i suchych oczu podczas noszenia soczewek.

Rekomendowane dla wszystkich osób, ze szczególnym uwzględnieniem:

- Pacjentów ceniących sobie komfort i wygodę.
- Pacjentów szukających zdrowych soczewek do noszenia w trybie dziennym oraz nocnym (można nosić je bez zdejmowania do siedmiu dni/sześciu nocy, zgodnie z zaleceniami specjalisty).
- Młodych pacjentów noszących często soczewki kontaktowe.
- Pacjentów, którzy są zdyscyplinowani i świadomi potrzeby codziennej higieny soczewek.

Polecane osobom, które:

- Chcą nosić soczewki w trybie dwutygodniowym.
- Spędzają długie godziny w pracy, często pracując przy komputerze.

-
- Obecnie używają soczek powodujących na koniec dnia uczucie dyskomfortu.
 - Skarżą się na dyskomfort, wysychanie i podrażnienie oczu związane z użytkowaniem obecnych soczewek.
 - Poszukują najzdrowszego i najbardziej komfortowego rozwiązania dla swoich oczu.

Opis soczewek:

- Materiał : Sonofilcon A
- Uwodnienie : 38%
- Zabarwienie : jasno niebieskie
- Zakres mocy (D) dodatnie : od +8,00 do + 6,50 co 0,50 D ; od +6,00 do +0,50 co 0,25 D ;
- Zakres mocy (D) ujemne : od -0.50 do -6.00 co 0,25 D ; od -6,50 do -12,00 co 0,50 D
- Średnica (mm) : 14,0
- Krzywizna bazowa BC (mm) : 8.4
- Filtr UV Ochrona: 99% UVB i 95% UVA

**Na magazynie dostępne są moce od -0.50 D do -9.00 D oraz od +1.00 D do +8.00 D.
Pozostałe moce na zamówienie klienta.**

Czas realizacji: 7-14 dni roboczych

Zamówienie możliwe tylko za dokonaniem przedpłaty za soczewki.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz moc soczewek (D): -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -10.0 D (+ 14,00 zł) , -10.5 D (+ 14,00 zł) , -11.0 D (+ 14,00 zł) , -11.50 D (+ 14,00 zł) , -12.0 D (+ 14,00 zł) , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -7.00 D , -7.50 D , -8.00 D , -8.50 D , -9.00 D , -9.50 D (+ 14,00 zł) , +0.50 D (+ 14,00 zł) , +0.75 D (+ 14,00 zł) , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D , +4.25 D , +4.50 D , +4.75 D , +5.00 D , +5.25 D , +5.50 D , +5.75 D , +6.00 D , +6.50 D , +7.00 D , +7.50 D , +8.00 D

Wybierz moc soczewek 2 (D): -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -10.00 D (+ 14,00 zł) , -10.50 D (+ 14,00 zł) , -11.00 D (+ 14,00 zł) , -11.50 D (+ 14,00 zł) , -12.00 D (+ 14,00 zł) , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -6.50 D , -7.00 D , -7.50 D , -8.00 D , -8.50 D , -9.00 D , -9.50 D (+ 14,00 zł) , +0.50 D (+ 14,00 zł) , +0.75 D (+ 14,00 zł) , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D , +4.25 D , +4.50 D , +4.75 D , +5.00 D , +5.25 D , +5.50 D , +5.75 D , +6.00 D , +6.50 D , +7.00 D , +7.50 D , +8.00 D

Krzywizna BC: 8.4 mm