


Link do produktu: <https://www.intermarkt.pl/biofinity-multifocal-toric-cooper-vision-3-sztuki-p-1473.html>

Biofinity Multifocal Toric - Cooper Vision - 3 sztuki



| | |
|------------|----------------------|
| Cena | 289,90 zł |
| Dostępność | Na zamówienie |
| PKWiU | 32.50.41.0 |
| Producent | Cooper Vision |

Opis produktu

Biofinity Toric Multifocal to soczewki łączące w sobie cechy Biofinity Toric oraz Biofinity Multifocal. Zawierają ponad 200 tysięcy kombinacji mocy co sprawia, że w łatwy sposób można idealnie dopasować je do pacjenta. Można stosować je nieprzerwanie przez 7 dni i 6 nocy. Po tym czasie należy wyczyścić je specjalnym płynem i umieścić w pojemniczku na co najmniej kilka godzin przed ponowną aplikacją.

Kluczowe cechy soczewek Biofinity Toric Multifocal:

- W unikalny sposób łączą w sobie funkcjonalności zawarte w innych soczewkach z rodziny Biofinity®,
- Zapewniają stabilne i niezawodne dopasowanie,
- Posiadają zakres mocy w ponad 200 tysiącach wariantów,
- Mogą być noszone w trybie dziennym lub przedłużonym (po konsultacji ze specjalistą), nawet do 29 nocy,
- Zapewniają doskonałe nawilżenie, komfort oraz dopasowanie,
- Zastosowana w nich technologia zapewnia świetną widoczność z różnych odległości.

Soczewki Biofinity Toric Multifocal są stworzone dla osób:

- Zmagających się z prezbiopią (starczowzrocznością), jednocześnie posiadających astygmatyzm,
- Chcących doskonale widzieć - niezależnie od odległości,
- Stawiających na wygodę, którą zapewnia stosowanie soczewek kontaktowych.

Parametry:

Krzywizna: 8.7

Średnica: 14.5

Reszta parametrów do wyboru.

UWAGA! SOCZEWKI TYLKO NA ZAMÓWIENIE! WYMAGANA PRZEDPŁATA! CZAS OCZEKIWANIA: OKOŁO TRZY TYGODNIE!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz moc soczewek (D): -0.25 D , -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -6.25 D , -6.50 D , -7.00 D , -7.50 D , -8.00 D , -8.50 D , -9.00 D , -9.50 D , +0.25 D , +0.50 D , +0.75 D , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D , +4.25 D , +4.50 D , +4.75 D , +5.00 D , +5.25 D , +5.50 D , +5.75 D , +6.00 D , +6.25 D , +6.50 D , +7.00 D , +7.50 D , +8.00 D , +8.50 D , +9.00 D , +9.50 D , 0.00 D

Projekt soczewki: Soczewka D (oko dominujące - do dali) , Soczewka N (oko towarzyszące - do bliży)

Moce dodane (addycja): +1.00 , +1.50 , +2.00 , +2.50

Cylinder: -0.75 , -1.25 , -1.75 , -2.25 , -2.75 , -3.25 , -3.75 , -4.25 , -4.75 , -5.25 , -5.75

Oś: 10 , 100 , 105 , 110 , 115 , 120 , 125 , 130 , 135 , 140 , 145 , 15 , 150 , 155 , 160 , 165 , 170 , 175 , 180 , 20 , 25 , 30 , 35 , 40 , 45 , 5 , 50 , 55 , 60 , 65 , 70 , 75 , 80 , 85 , 90 , 95