

Link do produktu: <https://www.intermarkt.pl/purevision-2-multi-focal-for-presbyopia-1x3-szt-bauschlomb-p-1265.html>



## PureVision 2 Multi-Focal for Presbyopia - 1x3 szt. - Bausch&Lomb

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Cena       | <b>138,90 zł</b>       |
| Dostępność | <b>Na zamówienie</b>   |
| PKWiU      | <b>32.50.41.0</b>      |
| Producent  | <b>Bausch&amp;Lomb</b> |

### Opis produktu

#### **PureVision 2 Multi-Focal for Presbyopia - 1x3 sztuki - Bausch&Lomb**

Miesięczna soczewka kontaktowa przeznaczona dla pacjentów po 40 roku życia, dla których ważne jest dobre widzenie zarówno z dalekich jak i z bliskich odległości. Szczególnie polecana dla osób aktywnych, ceniących sobie komfort i wysoką jakość widzenia.

Wraz z wiekiem tracimy zdolność wyraźnego widzenia obiektów znajdujących się w bliskiej odległości, zaczynamy mieć problemy z codziennymi czynnościami takimi jak np. korzystanie z komputera, czytanie książek. Wynika to z obniżenia elastyczności soczewek wewnątrzgałkowych spowodowanego naturalnym procesem starzenia. Aby przywrócić wyraźne widzenie z bliskich odległości potrzebujemy szczególnych rozwiązań optycznych.

Technologia 3-Zone Progressive™ Design, zastosowana w soczewkach PureVision®2 For Presbyopia, wspiera widzenie z bliskich odległości pozwalając osobom po 40 roku życia na bardziej komfortowe funkcjonowanie podczas wykonywania codziennych czynności.

Technologia ComfortMoist™ - poprawia komfort użytkowania soczewek. Jest to możliwe dzięki mniejszej grubości soczewki i zaokrąglonym brzegom pozwalającym na łagodną interakcję soczewki z powiekami. Dodatkowo, zawartość środka nawilżającego w blistrze, w którym przechowywana jest soczewka, zwiększa odczucie komfortu tuż po jej założeniu.

Wysoka tlenoprzepuszczalność - dzięki zastosowaniu materiału silikonowo-hydrożelowego (balafilcon A) soczewka PureVision®2 zapewnia większą ilość tlenu niezbędną dla prawidłowego funkcjonowania oka, w porównaniu do soczewek wcześniejszej generacji.

#### **Dane techniczne soczewek:**

- Materiał : Balafilcon A mit Handling Tint
- Uwodnienie: 36%
- Promień krzywizny: 8.6 mm
- Średnica: 14.0 mm
- Tryb noszenia: soczewki miesięczne

#### **Moce soczewek:**

- od -10.00 do +6.00 co 0.25 D

#### **Addycja:**

- 
- LOW
  - HIGH

**Czas realizacji: 7-14 dni roboczych**

**Zamówienie możliwe tylko za dokonaniem przedpłaty za soczewki.**

**Nie wysyłamy soczewek progresywnych za pobraniem !**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz moc soczewek (D):** -0.00 D , -0.25 D , -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -10.00 D , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -6.25 D , -6.50 D , -6.75 D , -7.00 D , -7.25 D , -7.50 D , -7.75 D , -8.00 D , -8.25 D , -8.50 D , -8.75 D , -9.00 D , -9.25 D , -9.50 D , -9.75 D , +0.25 D , +0.50 D , +0.75 D , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D , +4.25 D , +4.50 D , +4.75 D , +5.00 D , +5.25 D , +5.50 D , +5.75 D , +6.00 D

**Moce dodane ( addycja ):** HIGH , LOW