

Link do produktu: <https://www.intermarkt.pl/purevision-multi-focal-soczewki-kontaktowe-bausch-lomb-6szt-p-576.html>



PureVision Multi-Focal soczewki kontaktowe - Bausch & Lomb - 6szt.

Cena	207,90 zł
Dostępność	Na zamówienie
PKWiU	32.50.41.0
Producent	Bausch&Lomb

Opis produktu

PureVision Multi-Focal

Soczewki te są jedynymi soczewkami kontaktowymi wieloogniskowymi wykonanymi z materiału silikonowo-hydrożelowego Aergel. Doskonałe widzenie z dużej odległości dzięki redukcji aberacji sferycznej.

Soczewki Kontaktowe PureVision Multi-Focal:

- Soczewki wieloogniskowe wykonane z materiału silikonowo-hydrożelowego Aergel.
- Doskonałe widzenie z dużej odległości dzięki redukcji aberacji sferycznej.
- Progresywna korekcja umożliwia osobom z presbiopią ostre widzenie bliskich przedmiotów dzięki łagodnym zintegrowanym przejściom i asferycznemu układowi mocy dodanych w strefie centralnej soczewki.
- Ultra gładka powierzchnia o podwyższonej zwilżalności i doskonałej odporności na osady.
- Doskonałe dopasowanie, dzięki sferycznej powierzchni wewnętrznej.
- Długotrwały komfort.

Rekomendowane dla wszystkich pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem:

-
- Użytkowników soczewek hydrożelowych jako zdrowsza alternatywa.
 - Pacjentów, którzy są zdyscyplinowani i świadomi potrzeby codziennej higieny soczewek.

Polecane osobom, które:

- Chcą nosić soczewki w trybie miesięcznym.
- Spędzają długie godziny w pracy, często pracując przy komputerze.
- Przebywają w zadymionych, suchych, klimatyzowanych pomieszczeniach.
- Sporadycznie drzemią lub okazjonalnie śpią w soczewkach kontaktowych.
- Skarżą się na dyskomfort, wysychanie i podrażnienie oczu związane z użytkowaniem obecnych soczewek
- Poszukują najzdrowszego i najbardziej komfortowego rozwiązania dla swoich oczu.

Czas realizacji zamówienia: do 7 dni roboczych

Zamówienie możliwe tylko za dokonaniem przedpłaty za soczewki.

Nie wysyłamy soczewek progresywnych za pobraniem !

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz moc soczewek (D): -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -6.50 D , -7.50 D , -8.00 D , -8.50 D , -9.00 D , -9.50 D , +0.50 D , +0.75 D , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D , +4.25 D , +4.50 D , +4.75 D , +5.00 D , +5.25 D , +5.50 D , +5.75 D , +6.00 D

Moce dodane (addycja): niskie +0.75 do +1.50 D , wysokie +1.75 do +2.50 D

BC (krzywizna): 8.6 mm

DIA (średnica): 14.0 mm