

Link do produktu: <https://www.intermarkt.pl/soczewki-kontaktowe-ultra-oneday-90-szt-p-1457.html>



## Soczewki kontaktowe ULTRA OneDay 90 szt.

Cena

**320,90 zł**

### Opis produktu

Dwie przełomowe technologie AdvancedMoistureSeal® oraz ComfortFeel współpracują ze sobą, aby zapewnić Ci **komfort użytkowania soczewek kontaktowych przez 16 godzin**.<sup>1</sup> Soczewki Bausch + Lomb ULTRA ONE DAY zatrzymują 96% swojego nawilżenia, umożliwiają długotrwałe ich noszenie.<sup>2</sup> Jednocześnie ich materiał zapewnia wysoko uwodnione środowisko, dzięki któremu technologia ComfortFeel wzbogaca soczewki roztworem zawierającym unikalne składniki, które są uwalniane stopniowo dla zachowania całodziennego komfortu.<sup>1</sup>

**Soczewki kontaktowe Bausch+Lomb ULTRA® ONE DAY oferują:**

#### WIĘCEJ NIŻ NAWILŻENIE

W porównaniu z innymi wodnymi silikonowo-hydrożelowymi jednodniowymi soczewkami Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY oferują najwyższy poziom nawilżenia, który utrzymuje się w 96% po 16 godzinach.<sup>2,4,5,6</sup>

#### WIĘCEJ NIŻ KOMFORT

Większość użytkowników potwierdza, że soczewki kontaktowe Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY dały ich oczom poczucie komfortu przez cały dzień.<sup>3</sup>

Sięgnij po więcej!

**Soczewki kontaktowe Bausch+Lomb ULTRA® ONE DAY przekraczają oczekiwania dzięki:**

**WYSOKIEJ TLENOPRZEPUSZCZALNOŚCI** - soczewki kontaktowe z wysoką przepuszczalnością tlenu, wspomagają oczy, aby wyglądały zdrowo i nie były zaczerwienione.<sup>1</sup>

**OCHRONIE UV** - soczewki wyposażone w filtr UV (klasy II) blokują co najmniej 95% promieniowania UVB i 50% promieniowania UVA.<sup>4\*</sup>

\* Soczewki kontaktowe pochłaniające promieniowanie UV NIE zastępują ochrony okularów pochłaniających promieniowanie UV, takich jak gogle lub okulary przeciwsłoneczne pochłaniające promieniowanie UV, ponieważ NIE zakrywają całkowicie oka i jego okolic. Należy nadal używać okularów pochłaniających promieniowanie UV zgodnie z zaleceniami.

**NIESAMOWITEJ DELIKATNOŚCI** - ~90% użytkowników jednodniowych soczewek silikonowo-hydrożelowych zgadza się, że soczewki Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY są niesamowicie miękkie, gładkie i delikatne.<sup>7</sup>

**ŁATWEMU ZAKŁADANIU I ZDEJMOWANIU** - są niezwykle proste w obsłudze, z wysokimi ocenami dla łatwości zakładania i zdejmowania.<sup>7</sup>

---

**WYJĄTKOWEJ JAKOŚCI WIDZENIA** - ciesz się wyraźnym widzeniem przez cały dzień, także podczas jazdy nocą dzięki optyce wysokiej rozdzielczości.<sup>7</sup>

**BIERZ Z NIEWYCZERPANYCH MOŻLIWOŚCI PEŁNYMI GARŚCIAMI** na swój sposób z soczewkami kontaktowymi **Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY**.

#### Parametry soczewek

- krzywizna: 8,6 mm
- średnica: 14,2 mm
- Uwodnienie: 55%
- Tlenotransmisyjność:\* 134 (Dk/t)\*\* w części centralnej soczewki o mocy -3,00 D
- Filtr UV: Tak (Klasa II)\*\*\*
- Konstrukcja: optyka wysokiej rozdzielczości
- tryb noszenia: dzienny
- tryb wymiany: jednodniowy
- materiał: kalfilcon A
- rodzaj soczewki: sferyczna
- ilość soczewek w opakowaniach: 30 lub 90 sztuk
- moce od + 6,00 D do - 12,00D, powyżej -6,00 co 0,50D

**UWAGA!** Soczewki dostępne wyłącznie na zamówienie! Czas oczekiwania: 7-14 dni roboczych. Wymagane 100% przedpłaty.

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wybierz moc soczewek (D):** -0.50 D , -0.75 D , -1.00 D , -1.25 D , -1.50 D , -1.75 D , -2.00 D , -2.25 D , -2.50 D , -2.75 D , -3.00 D , -3.25 D , -3.50 D , -3.75 D , -4.00 D , -4.25 D , -4.50 D , -4.75 D , -5.00 D , -5.25 D , -5.50 D , -5.75 D , -6.00 D , -6.50 D , -7.00 D , -7.50 D , -8.00 D , -8.50 D , -9.00 D , -9.50 D , +0.50 D , +0.75 D , +1.00 D , +1.25 D , +1.50 D , +1.75 D , +2.00 D , +2.25 D , +2.50 D , +2.75 D , +3.00 D , +3.25 D , +3.50 D , +3.75 D , +4.00 D , +4.25 D , +4.50 D , +4.75 D , +5.00 D , +5.25 D , +5.50 D , +5.75 D , +6.00 D